



A. HABERKORN

For your safety.



**HELMES + ZUBEHÖR FÜR DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ**

**HELMETS + ACCESSOIRES FOR
PROFESSIONAL USE**



LEICHTER HELM MIT GUTEM TRAGEKOMFORT, GUTER BELÜFTUNG UND EINSTELLRAD.

LIGHTWEIGHT HELMET WITH GOOD WEARING COMFORT, GOOD VENTILATION AND ADJUSTMENT WHEEL.

EMPFOHLEN FÜR

PROFESSIONAL: ARBEITSAKTIVITÄTEN

Gerüstbau und Arbeitsbühnen, Stahlgerüst, Geschlossene Räume, Baumklettern, Evakuierung aus Seilbahn, Dächer und schräge Strukturen, Seilzugangstechnik, Tragbare Leitern und Hebebühnen

RECOMMENDED FOR

PROFESSIONAL: WORK ACTIVITIES

Scaffolding and working platforms, steel scaffolding, enclosed spaces, tree climbing, evacuation from cable cars, roofs and inclined structures, rope access technology, portable ladders and lifting platforms

EIGENSCHAFTEN

- Verschluss öffnet sich beim Absturz zwischen 15 und 25 daN (Norm Industrieschutzhelme EN 397), um vor Erstickung zu schützen
- Einfach verstellbares Einstellrad, kann sogar mit Handschuhen gut bedient werden
- Mit Belüftungsschlitzen
- Mit Stirnlampenhalterung
- Entsprechende Öffnungen ermöglichen das Anbringen von Visier, Gehörschutz und Radio
- Helm mit Innengurtband-Ausstattung und abnehmbarem und waschbarer Polsterung
- Universalgröße (52-64 cm)
- In verschiedenen Farben erhältlich

FEATURES

- Slide opens in case of a fall between 15 and 25 daN (standard industrial safety helmets EN 397) to protect against suffocation
- Easily adjustable dial, can be even used with gloves
- With ventilation slits
- With headlamp holder
- Appropriate openings allow the attachment of visor, hearing protection and radio
- Helmet with inner strap equipment and removable and washable upholstery
- Universal size (52-64 cm)
- Available in different colours



Artikel-Nr. article-no.	CE	Material material	Farbe colour	Gewicht (g) weight	Größe size	Umfang (cm) scope
4290101S	EN 397	ABS	■	385	UNI	52/64
4290101O	EN 397	ABS	■	385	UNI	52/64
4290101R	EN 397	ABS	■	385	UNI	52/64
4290101W	EN 397	ABS	□	385	UNI	52/64
4290101G	EN 397	ABS	■	385	UNI	52/64
4290101DB	EN 397	ABS	■	390	UNI	52/64
4290101SM	EN 397	ABS	■ matt	390	UNI	52/64
Auf Anfrage	EN 397	ABS	■ matt	390	UNI	52/64
Auf Anfrage	EN 397	ABS	■ matt	390	UNI	52/64

Info

Alle Helme sind auch in SPORT Version gemäß CE EN 12492 erhältlich.

All helmets are also available in SPORT version according to CE EN 12492.



LEICHTER, KOMPAKTER HELM MIT HOHER SICHTBARKEIT UND EINSTELLRAD.

LIGHT, COMPACT HELMET WITH HIGH VISABILITY AND ADJUSTMENT WHEEL.

EIGENSCHAFTEN

- Farbe mit reflektierenden Aufklebern - perfekt für Arbeiten bei Nacht oder in der Dämmerung
- Öffnungen für Kopfhörer
- Belüftungsschlitze
- Stirnlampenthalerung
- waschbare Polsterung und Innengurtband
- Entsprechende Öffnungen ermöglichen das Anbringen von Visier, Gehörschutz und Radio

FEATURES

- colour with reflective Stickers - perfect for work at night or twilight
- Openings for headphones
- Ventilation slits
- Headlamp holder
- washable upholstery and Inside webbing
- Corresponding openings allow the attachment of visor, hearing protection and radio

EMPFOHLEN FÜR

PROFESSIONAL: ARBEITSAKTIVITÄTEN
Perfekt für den industriellen Bereich

RECOMMENDED FOR

PROFESSIONAL: WORK ACTIVITIES
Perfect for the industrial sector

Artikel-Nr. article-no.	CE	Material material	Farbe colour	Gewicht (g) weight	Größe size	Umfang (cm) scope
4290102G	EN 397	ABS	■	385	UNI	52/64
4290102W	EN 397	ABS	□	385	UNI	52/64
4290102R	EN 397	ABS	■	385	UNI	52/64



DIELEKTRISCHER HELM MIT ISOLATION FÜR ELEKTRISCHE SPANNUNGEN BIS 1000 VOLT.

DIELECTRIC HELMET WITH INSULATION FOR ELECTRICAL VOLTAGES UP TO 1000 VOLTS.

EIGENSCHAFTEN

- Ausgestattet mit einer Schnellverschlusschnalle und einem verstellbaren, abnehmbaren und waschbaren Kinnriemen
- Öffnungen für das Anbringen von Visier und Gehörschutz
- Stirnband aus expandiertem Polyethylen
- Sicherheitsfreigabesystem (gemäß Normen) zwischen 15 und 25 daN
- Hinterer Regler und Stirnlampenthalerung

FEATURES

- Equipped with a quick release buckle and an adjustable, removable and washable chinstrap
- Openings for the attachment of visor and Hearing protection
- Expanded polyethylene headband
- Safety release system (according to standards) between 15 and 25 daN
- Rear regulator and headlamp holder

EMPFOHLEN FÜR

PROFESSIONAL: ARBEITSAKTIVITÄTEN
Gerüstbau und Arbeitsbühnen, Stahlgerüst, Geschlossene Räume, Dächer und schräge Strukturen, Seilzugangstechnik, Tragbare Leitern und Hebebühnen

RECOMMENDED FOR

PROFESSIONAL: WORK ACTIVITIES
Scaffolding and working platforms, steel scaffolding, enclosed spaces, roofs and inclined structures, rope access technology, portable ladders and lifting platforms

Artikel-Nr. article-no.	CE	Material material	Farbe colour	Gewicht (g) weight	Größe size	Umfang (cm) scope
4290118W	EN 397 EN 50365	ABS	□	390	UNI	55/63

VISIERE / VISORS



EIGENSCHAFTEN

- Extrem robust, schützt vor: Hochgeschwindigkeitsprojektion (120 m/s) von Partikeln bei Raumtemperatur (Klasse B), UV-Strahlen (nur getönte Version 4290103R)

FEATURES

- Extremely robust, protects against: High-speed projection (120 m/s) of particles at room temperature (class B), UV rays (tinted version 4290103R only)

Artikel-Nr. article-no.	CE	Material material	Farbe colour	Gewicht weight (g)
4290103R	EN 166	poly-carbonate	rauchglas	80
4290103T	EN 166	poly-carbonate	transparent	80
4290104T	EN 166	poly-carbonate	transparent lang	125

NETZVISIER / NET VISOR



Peltor® mattschwarzes Netzvisier aus Nylon, das eine gute Belüftung und Schutz des Gesichts garantiert.

EIGENSCHAFTEN

- Schützt die Augen vor Blendung und Lichtreflexion
- Sehr leicht und nicht elektrisch leitfähig
- Netzgröße: 1 x 1 mm

Peltor® matt black mesh visor made of nylon, which guarantees good ventilation and protection of the face.

FEATURES

- Protects the eyes from glare and light reflection
- Very light and not electrically conductive
- Net size: 1 x 1 mm

Artikel-Nr. article-no.	CE	Material material	Farbe colour	Gewicht weight (g)
4290105	-	nylon	■	70

KOMMUNIKATIONSSYSTEM COMMUNICATION SYSTEM



Bluetooth®

Ermöglicht die Umwandlung eines Peltor®-Kapselgehörschutzes in ein praktisches Kommunikationssystem.

EIGENSCHAFTEN

- Mikrofon mit Geräuschunterdrückungssystem
- Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- Beständig gegen Witterungseinflüsse (IP54)
- Bedienung durch Multifunktions-taste

Enables the conversion of a Peltor® capsule ear protection into a practical communication system.

FEATURES

- Microphone with noise cancelling system
- Up to 8 hours battery life
- Resistant to weathering (IP54)
- Operation via multifunction button

Artikel-Nr. article-no.	CE	Material material	Farbe colour	Gewicht weight (g)
4290117	-	-	■ □	55

STIRNLAMPE KLIK 2 HEADLAMP KLIK 2



Stirnlampe für gebündeltes Licht und seitliche LEDs für Streulicht.

EIGENSCHAFTEN

- 7 Leuchtmodi (Stirnlampe: Mittel, Hoch, Schwach, und Strobe SOS - Seitliche LEDs: Hoch, Schwach und Strobe SOS).
- Wasserdicht: IPX6

Headlamp for bundled light and lateral LEDs for stray light.

FEATURES

- 7 lighting modes (headlamp: Medium, High, Low, and Strobe SOS - Side LEDs: High, Low and Strobe SOS).
- Waterproof: IPX6

Artikel-Nr. article-no.	Lumen	Lichtstrahl Lightbeam (m)	Batterie-lebensdauer Battery life (h)	Farbe colour	Gewicht weight (g)
4290112	122	120	180	■	56

KAPSELGEHÖRSCHUTZ EARMUFFS



3M Peltor® Kapselgehörschützer bieten Schutz von Lärm, in 3 Versionen mit verschiedenen Dämmwerten erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Die gesamte Serie erfüllt die Norm UNI EN 352-3
- Elektrisch isolierte Kapselgehörschützer

3M Peltor® ear muffs offer protection from noise, available in 3 versions with different attenuation values.

FEATURES

- The whole series complies with the UNI EN 352-3 standard
- Electrically insulated ear muffs

Artikel-Nr. article-no.	CE	Merkmale features	Farbe colour	Gewicht weight (g)
4290114	EN 352-3	26dB	■	185
4290115	EN 352-3	30dB	■	236
4290116	EN 352-3	32dB	■	236

STIRNLAMPE KLIK MICRO HEADLAMP KLIK MICRO



Ultrakompakte Stirnlampe für den Gebrauch im Zelt, in der Schutzhütte oder als Notfalllampe.

EIGENSCHAFTEN

- Tiefen-Stirnlampe und rote LED als Signalleuchte.
- 4 Einsatzmöglichkeiten (Stirnlampe: starkes und schwaches Licht - rote LED: fest eingeschaltet und Stroboskop SOS).
- Wasserdicht: IPX6

Ultra-compact headlamp for use in tents, shelters or as an emergency lamp.

FEATURES

- Depth headlamp and red LED as signal light.
- 4 possible applications (headlamp: strong and weak light - red LED: permanently on and stroboscope SOS).
- Waterproof: IPX6

Artikel-Nr. article-no.	Lumen	Lichtstrahl Lightbeam (m)	Batterie-lebensdauer Battery life (h)	Farbe colour	Gewicht weight (g)
4290113	25	25	96	■	24