



jalas® HEAVY DUTY 1268

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Entdecke mehr

Material Durchtrittschutz Stahl, material Zehenschutzkappe Komposit, PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Wasserabweisend
- Speziell gestaltete Details
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- TPU Fersenunterstützung
- Gepolsterte Schaftekante



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, heiße oberflächen, schmutzige
bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHL E FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHL E Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHL E PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHL E Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.32 kg


KONFORMITÄT





EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



TP TC 019:2011



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1268-35	6408487506666
36	1268-36	6408487506673
37	1268-37	6408487506680
38	1268-38	6408487506697
39	1268-39	6408487506703
40	1268-40	6408487506710
41	1268-41	6408487506727
42	1268-42	6408487506734
43	1268-43	6408487506741
44	1268-44	6408487506758
45	1268-45	6408487506765
46	1268-46	6408487506772
47	1268-47	6408487506789
48	1268-48	6408487506796

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com