



## HEAVY DUTY 1378

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Komplett gefütterter Wintersicherheitsstiefel mit höchstem Schutz (S3) für sehr kalte oder rutschige Bereiche. PU-beschichtetes Leder sowie Webpelz & Thinsulate™ Futter schützen den Fuß unter allen Bedingungen. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle bietet hervorragenden Grip, während JALAS® Komposit-Zehenschutzkappen, Stahl-Durchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® den Fuß in rauen Bereichen schützen.

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Besonders warm
- Optimierte Stoßdämpfung
- Leicht

### EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Ösen
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterter Schaft
- Gepolsterte Lasche
- Extra Paar Schnürsenkel
- Gamaschen
- Sprunggelenkunterstützung
- Reflex
- Antistatisch/ATEX
- Wasserabweisend
- Reißverschluss
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen,  
elektrische aufladung, kontakt mit kälte, rutschgefahr

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, rutschige bereiche, kalte bereiche, harte  
arbeitsbedingungen

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyesterpelz, Thinsulate™

EINLEGESOHLE FX2 Winter

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Aluminiumfolie,

Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden,

Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron®  
XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.74 kg

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

**EIGENSCHAFTEN**



Antistatische  
Eigenschaften



Ölbeständige  
Laufsohle



ProNose  
Zehenkappenverschleißsr



ESD



Komposit-  
Zehenschutzkappe



Ergothon  
Stoßdämpfungssystem



Nageldurchtrittschutz  
aus Stahl



Hitzebeständige  
Laufsohle



Wasserabweisend



Wintermodell



Reißverschluss

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com