

Produktdatenblatt

636 025-3

Crimpmaschine CM25-3 ohne Crimpeinheit, ohne Positionierhilfe



- Kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- Durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
- Crimpeinheiten für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 bis 10 mm²
- Automatische Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- Verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen
- 4-kant oder 6-kant Crimpprofil mit profilierten Crimpflächen

Allgemein

Artikelnummer	636 025-3
EAN	4049002029561
Gewicht	31.800 g
Abmessung	325 x 280 x 500 mm

Technische Daten

Presskraft	25 kN
Betriebsdruck	6 bar
Luftbedarf / Arbeitshub	0,75 l

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.