





8472 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	3,25 – 9,25 m
Gerüsthöhe	2,30 – 8,30 m
Standhöhe	1,25 – 7,25 m

- › Kurze, besonders kompakte Ausführung.
- › Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
- › Mit dem patentierten **Bajonett-Ausleger** ❶ ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.
- › Mit dem **HYMER-Lifter** ❷ lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Aufbau auf Treppen möglich ❸.
- › **Zulässige Belastung:** 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141


Ballastierung 8472				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
847203	0	0	0	0
847204	0	40*	0	40*
847205	0	60*	0	60*
847206	0	80*	0	100*
847207	0	100*	0	140*
847208	0	140*	0	180*
847209	0	160*	40*	220*

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 zur Wandbefestigung ist keine Ballastierung notwendig.

8472 Aufbaukombinationen mit Ausleger

G

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenlänge 1,90 m



Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	
	Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	
	Gerüsthöhe (ca. m)	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	
	Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	
Einzelelemente/Stückliste									
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	
0079632	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	
0079634	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4	
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	
617828	Verstrebung	3	6	10	10	14	14	18	
635136	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel ³⁾	4	4	4	4	4	4	4	
637144	Einstiegsbügel kurz	–	1	1	1	1	1	1	
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12	
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	
0095640	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		58,6	109,8	142,2	154,1	186,5	198,4	230,8	

³⁾ Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 119.