

# KERN CH15K20



Der Klassiker unter den Handhängewaagen â perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten



## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Data-Hold-Funktion:                            | ja |
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |

## Energieversorgung

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Batterie:               | 9 V Block |
| Batterie-Betriebsdauer: | 20 h      |

## Dienstleistungen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| DAkkS-Kalibrierschein:       | 963-128H |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248  |

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Marke:         | KERN       |
| Produktgruppe: | Hängewaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 153 x 230 x 73 mm |
|---------------------------------|-------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 544 g       |
| Lieferzeit:    | 24 h        |
| Nettogewicht:  | 316 g       |
| Versandart:    | Paketdienst |

## Bauform

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH):                 | 90 x 30 x 176,5 mm |
| Gehäusematerial:                             | Kunststoff         |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 90 x 30 x 270 mm   |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

|  |        |
|--|--------|
| Ablesbarkeit [d]:                                    | 20 g   |
| Anwärmzeit:  | 10 min |
| Auflösung:   | 750    |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s |        |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 10 kg (M3)                      |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Linearität:            | 40 g                 |
| Präzision (von [Max]): | 0,500 %              |
| Reproduzierbarkeit:    | 20 g                 |
| Wägebereich [Max]:     | 15 kg                |
| Wägeeinheiten:         | kg lb N              |
| Wägesystem:            | Dehnungsmessstreifen |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,100 cm |
|----------------------|----------|