

M18 BLDD2-0X | M18™ Bürstenloser Akku-Bohrschrauber



- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
- Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 550/ 0 - 1800
--	-------------------

Bohrfutter- Spannbereich (mm)	13
-------------------------------------	----

Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl (mm)	76/ 13
-----------------------------------	--------

Max. Drehmoment (Nm)	82
-------------------------	----

Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
--------------	---

Artikelnummer	4933464514
---------------	------------