

Artikelnummer: 129677

Kurzbeschreibung: Kunststof rolplaat met 2 zijhekken, grijs RAL7032

Langbeschreibung: Kunststof rolplaat met 2 zijhekken, 1 achterwand, 2 halve voorwanden, apart kantelbaar: Robuust kunststof onderstel met 2 ijzeren verstevigingen. Met wieltjes (a^m 108 mm) van polypropyleen, 2 zwenkwielen/2 bokwielen

- Buisdiameter voor stalen opbouw met buis (a^m 22 mm)
- Belastbaarheid: 500 kg
- 2 zijwanden, effectieve hoogte 1640 mm (tot 5 losse planken mogelijk)
- Maasafm.: 4 x plat ijzer, verticaal (12 x 3 mm), 4 x plat ijzer, horizontaal (12 x 3 mm)
- 1 achterwand inclusief 4 kunststof verbindingstukken met schroeven en moeren voor verbinding met de zijwand
- 2 halve voorwanden, afzonderlijk draaibaar
- Oppervlak galvanisch blauw verzinkt
- Gewicht: 37,9 kg
- Afm. (bx dx h): 724 x 815 x 1850/1640 mm

