

**Artikelnummer:** 154098

**Kurzbeschreibung:** Precisiweegschaal serie Core, stapelbaar, met robuuste behuizing, capaciteit 5 kg

**Langbeschreibung:** Precisiweegschaal serie Core, stapelbaar, met robuuste behuizing, versch. varianten: Met deze precisieweegschaal uit de Core serie presenteren wij u een hoogwaardig apparaat. Het wordt door deskundigen beschouwd als de beste keuze voor buitenruimten en laboratoria in termen van behandeling en zuinigheid. De behuizing van de stapelbare - en dus bijzonder plaatsbesparende - weegschaal is gemaakt van robuust ABS-kunststof, dat gemakkelijk te reinigen is. De ShockProtect<sup>®</sup> technologie voorkomt schade door overbelasting. U krijgt de kern voor verschillende capaciteiten, met voedingsadapter en geïntegreerde zekeringssleuf. De weegplaat heeft een diameter van 120 mm. De afmetingen zijn B 171 x D 250 x H 80 mm. **Meer details:**- Robuuste ABS behuizing- Voor buiten- en laboratoriumomgevingen- Schokbestendige bescherming- Met netadapter en geïntegreerde zekeringssleufStapelbaar, dus bijzonder plaatsbesparend- Haak voor vloerweging onder de vloer- Weegtoestellen: g, kg, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T- varianten: Draagvermogen 200 g, 250 g, 600 g, 1,5 kg, 2 kg (zonder trekschild), 2,6 kg (zonder trekschild), 5 kg (zonder trekschild).- Weegplaatdiameter: 120 mm- Afmetingen: B 171 x D 250 x H 80 mm

