



Description:

Bidons 5 litres sans graduation, couleur naturelle, à paroi particulièrement épaisse, en polyéthylène incassable

- grand orifice (Ø 50 mm) pour un remplissage, une vidange et un nettoyage simples
- raccord fileté imperdable
- peut également être très bien utilisé comme bidon de décantation
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- protection UV pour une grande longévité
- avec ouverture fermée à l'aide d'un bouchon fileté pour le vissage de robinets de vidange et de vannes coudées (filetage large 22 mm)
- sur demande : fabrication spéciale sans ouverture avec bouchon fileté, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- Accessoire séparé : Robinets de vidange (réf. 550100 + 560100), vannes coudées (réf. 520100 + 520700)
- Pièces de rechange : Anse de transport et poignée de transport, raccord fileté Ø 65 mm et jeu de bouchons composés de bouchons filetés et de 2 joints
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 50 mm / a = Ø de filetage extérieur = 65 mm
- Diamètre d=167 mm / hauteur h=348 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	823300
GTIN	4007228705003
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Volume en l	5
Poids (kg)	0,57
T x B x H (mm)	167 x 167 x 348

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Poids par récipient (kg)	3,25
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	24
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Carton par étage	6
Poids (kg)	98,0