

## Kurbelwinde

Zuglast 1500 kg, Bauhöhe 725 mm,  
Sicherheitskurbel, mit  
Stirnradgetriebe, aus Stahl mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau



Artikelnummer: 530710

## Kurbelwinde

### mit Sicherheitskurbel

Kurbelwinde

- Zuglast 1500 kg
- 14 mm Hub je Kurbelumdrehung
- Kurbelkraft 19 daN
- Bauhöhe 725 mm
- Hub 360 mm
- Sicherheitskurbel
- mit Stirnradgetriebe
- Klaue fest
- selbsthemmend
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Gewicht 15 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Getriebetyp	Stirnradgetriebe
Hebezeugtyp	Winde	Hub	360 mm
Windentyp	Kurbelwinde	Klaue	fest
Zuglast	1500 kg	Material	Stahl
Bauhöhe	725 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet

Hub je Kurbelumdrehung	14 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Kurbelkraft	19 daN	Gewicht	15 kg
Kurbeltyp	Sicherheitskurbel		

## Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm