

Regalschutz-Planken

Für den stirnseitigen Schutz von Regalen vor Anfahrtschäden durch Stapler- und Rangierverkehr. Lieferbar in 3 Sets mit in der Breite verstellbaren Schutzblenden.

- Aus Stahl, kunststoffbeschichtet gelb RAL 1023 mit schwarzen Signalstreifen
- H x T 465 x 160 mm
- Spezialdübel mit Schrauben gegen Aufpreis

Set 1 für Einfachregale

- Ausziehbar bis 1300 mm
- Bestehend aus 1 Doppelpfosten, 2 Planken 900 mm, 2 Schutzblenden

Set 2 für Doppelregale

- Ausziehbar bis 2100 mm
- Bestehend aus 2 Pfosten, 2 Planken 1700 mm, 2 Schutzblenden

Set 3 für Doppelregale

- Ausziehbar bis 2700 mm
- Bestehend aus 3 Pfosten, 2 Planken 2300 mm, 2 Schutzblenden

Ausführung	Set 1	Set 2	Set 3
Breite mm	900-1300	1700-2100	2300-2700
	142008	142009	142010
	---	---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Pfosten erforderlich)	210744	---
---	--------	-----

Anfahrtschutz Zum Aufdübeln

Als Winkel für den 2-seitigen oder als U-Profil für den 3-seitigen Schutz von Lagereinrichtungen, Trennwandsystemen und Maschinenschutzgittern. Vorgeschnitten für ortsfeste Regale in Verbindung mit nicht spurgebundenen Flurförderfahrzeugen. Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie BGR 234 und DIN 4844.

- Aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet gelb RAL 1023 mit schwarzen Signalstreifen
- Schenkellänge 160 mm

TOP-ANGEBOT

ab ---
523853



Ausführung	Winkel				U-Profil				
Höhe mm	400	800	1200	400	800	1200	400	800	1200
Stärke mm	5	6	6	6	5	6	6	6	6
	523853	523854	523855	523856	529652	523857	142018	142019	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 6 Stück pro Element erforderlich)	523859	---
--	--------	-----

Anfahrtschutz Mit Leitrolle, zum Aufdübeln

Als Winkel mit 1 Rolle für den 2-seitigen oder als U-Profil mit 2 Rollen für 3-seitigen Schutz gegen seitlich einwirkende Kräfte. Stöße werden gedämpft und seitlich abgeleitet. Die Lebensdauer des Anfahrtschutzes wird erhöht.

- Aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet gelb RAL 1023 mit schwarzen Signalstreifen
- Schenkellänge 160 mm
- Leitrollen aus Polyamid, H x Ø 110 x 60 mm, Anbringung 75 mm über Flur

Ausführung	Winkel	U-Profil
Höhe mm	400	400
Stärke mm	6	6
	142020	142021
	---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Winkel, 1 VE = 6 Stück pro U-Profil erforderlich)	210744	523859
	---	---



Set 1



Rückseite



Set 2



Set 3



Einfache Montage

- Standpfosten aufdübeln
- C-Profil-Planke durch Verbindungselement mit Pfosten verschrauben
- Schutzblende, 300 x 300 mm, mit Klemmbacken an der gewünschten Stelle verschrauben

