

## Tropfenlampe 40x70 mm, E14 24V 25W klar

Artikel-Nr. 40223



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Lichtstrom:	200 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	40 mm
Gesamtlänge:	70 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 40x70 mm Allgebrauchsglühlampe in Tropfenform, E14, klar - auch für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtgläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 4000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 04.09.2015 11:54:29

