




## NUMINOS® PROJECTOR XS

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / weiß

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006883
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	670 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	8 cm
Durchmesser	4.9 cm
Nettogewicht	0.24 kg

## Lichtquelle

798300	
--------	---

## Zubehör

1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellver- binder
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12- W, 200mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI

Bruttogewicht	0.257 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	92