

## AXOR Edge

### Einhebel-Wannenmischer bodenstehend - Diamantschliff

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **46441990**



#### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 255 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6512CU0169
- P-IX 29582/IDB

#### Technologie



#### Zertifikate / Nachhaltigkeit




**AXOR Edge**  
**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend - Diamantschliff**  
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **46441990**



## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm

