

## Flüssigkeits-Sauger Typ ATEX W54 und ATEX W200

■ auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar: Gas Zone 1 / Staub Zone 21



- für alle Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über +55 °C, z. B. Wasch- und Kühlwasser, Öl, Farbe, Schlamm, Glykol, Diesel, Schmieröl etc. (nicht für Lösemittel)
- saugt nur mit Druckluft Flüssigkeiten vom Boden, aus Maschinen und Behältern
- inkl. 2 m-Saugschlauch (Ø 38 mm, antistatisch), 3-teiligem Metall-Saugrohr, Bodendüse, Transportwagen (mit antistatischen Rollen) und Behälter

Ausführung	ATEX W54	ATEX W200
Bestellnummer	173-292-J9	179-646-J9

Flüssigkeits-Sauger ATEX W54 mit 54-Liter-Edelstahlbehälter

Flüssigkeits-Sauger ATEX W200 mit 200-Liter-Behälter aus lackiertem Stahl

### ZUBEHÖR


	Bestellnummer
ATEX-Verlängerungsschlauch für Flüssigkeitssauger, 3 m, Ø 38 mm, antistatisch	173-839-J9
Fassgürtel für 200-Liter-Standardfässer	174-321-J9
Sieb für 54-l-ATEX-Flüssigkeitssauger, aus Edelstahl, zum Herausfiltern fester Gegenstände	173-840-J9
Sieb für 200-l-Flüssigkeitssauger	179-650-J9



## Öl-Bandskimmer

- **kurzfristige Amortisation**
- **verminderte Beschaffungs- und Entsorgungskosten**
- **verlängerte Nutzungszeiten von Material und Maschinen**

- Funktionsprinzip: Öl haftet besser an sich selbst und anderen Gegenständen als an Wasser. Es wird vom Ölskimmerband aufgenommen und so von der Wasseroberfläche abgeschöpft.
- Kapazität von bis zu 4 Litern Öl in der Stunde
- innen wie außen einsetzbar für wasserbasierte Wasch-, Kühl- und Trennflüssigkeiten bis +100 °C
- inkl. Timer und je einem Band aus rostfreiem Edelstahl und Polyurethan (schnell austauschbar)



Typische Anwendung:  
Öl-Bandskimmer mit Montagefuß, montiert auf dem Rand eines Behälters

Flüssigkeitssauger PumpOut

siehe Seite **781**



Tragbare Öl-Bandskimmer für flexiblen Einsatz an wechselnden Orten; das Öl wird beidseitig vom Band abgestreift.

Ausführung	Eintauchtiefe 115 mm	Eintauchtiefe 270 mm	Eintauchtiefe 420 mm	Eintauchtiefe 575 mm
Maße außen L x B x H [mm]	170 x 110 x 255	170 x 110 x 410	170 x 110 x 560	170 x 110 x 715
Bestellnummer	179-651-J9	179-652-J9	179-653-J9	179-654-J9