

fetra

bac de rétention mobile

pour 1 fût de 200 litres, volume de rétention 45 l, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, poignée, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 118724



fetra
Transportgeräte



fetra Bac de rétention mobile

Pour le transport de fûts

bac de rétention mobile

- pour stockage à l'abri
- Convient pour huile
- pour 1 fût de 200 litres
- volume de rétention 45 l
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, poignée
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau de caillebotis	acier
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	surface de caillebotis	galvanisé

lieu de stockage	à l'abri	rehausses	poignée
volume de rétention	45 l	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
capacité	1 fût de 200 litres	pneumatique	
considération comme matière dang	huile	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur	1000 mm	possibilité de passage au-dessous	non
profondeur	600 mm	gerbable	non
matériau	acier	roulant	oui
surface	finition peinture époxy	norme	EN 1757-3 (frein)
couleur	bleu brillant // RAL5007	garantie	10 années
équipement bac de rétention	caillebotis	Poids	37 kg

Accessoires

225622



porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant