

plateforme de travail

estrade en aluminium anodisé, avec plateforme striée, estrade hauteur x largeur x profondeur 370 x 300 x 760 mm, 2 x 2 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), pieds rabattables



Numéro d'article: 158962

Plateforme de travail

Force 150 kg

plateforme de travail

- estrade en aluminium anodisé, avec plateforme striée
- estrade hauteur x largeur x profondeur 370 x 300 x 760 mm
- accès double face
- 2 x 2 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- pieds rabattables
- charge max. 150 kg
- poids 4 kg

Détails techniques

technique de montée	plateforme de travail	force	150 kg
matériau estrade	aluminium	rabattable	oui
hauteur d'estrade	370 mm	fonction rabattable	pieds rabattables
largeur d'estrade	300 mm	Pour escalier	non
profondeur d'estrade	760 mm	étrier de sécurité	non
hauteur de travail	2,4 m	roulant	non
utilisation	double face	surface estrade	anodisé, avec plateforme striée
nombre de marches	2 x 2	Poids	4 kg
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée		

