

BS-ROLLEN

roulette pivotante ESD

force 115 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 125 x 37 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm



BS ROLLEN®



Numéro d'article: 209060

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante ESD

- force 115 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre x largeur 125 x 37 mm
- moyeu longueur x Ø 49 x 15 mm
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	155 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	49 mm
charge	115 kg	trou de moyeu	15 mm

pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	37 mm
Ø de roue	125 mm	portée	34 mm
matériau de jante	tôle d'acier	propriété surface de roulement	antistatique
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	115 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	85 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x55/60 mm
conducteur d'électricité	oui	Ø de trou de vis	9 mm
matériau de boîtier	acier	surface de jante	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	sans	Poids	1,18 kg

Accessoires

209075



roue, force 115 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 125 x 37 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés