

panneau de signalisation SafetyMarking®

arrêt strictement interdit, selon StVO,
en aluminium, 2 mm d'épaisseur,
surface rétroréfléchissant, diamètre
420 mm

Numéro d'article: 225677



Panneau de signalisation SafetyMarking®

Défense absolue de s'arrêter conformément au StVO

panneau de signalisation

- arrêt strictement interdit
- selon StVO
- en aluminium, 2 mm d'épaisseur
- surface rétroréfléchissant
- pour une utilisation en extérieur
- résistance à la température de -40 °C à +120 °C
- diamètre 420 mm

Détails techniques

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	matériau	aluminium
identification de sécurité	panneau de signalisation	épaisseur	2 mm
représentation	symbole	type de surface	rétroréfléchissant
symbole / texte	arrêt strictement interdit	résistance à la température	-40 °C à +120 °C
norme	selon StVO	diamètre	420 mm
lieu d'utilisation	extérieur	Poids	0,75 kg

Accessoires

222638		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 2500 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion
222639		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3000 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion
222640		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3500 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique