

META

rayonnage tambour de câble

MULTIPAL

MULTIPAL, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 4900 x 900 x 1100 mm, 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montant A, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 226950



Das Lagersystem



META Rayonnage pour tambour de câble avec montant en A MULTIPAL

Champ de base

rayonnage tambour de câble

- rayonnage départ
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 4900 x 900 x 1100 mm
- charge maximale par élément 3000 kg
- 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble
- niveaux avec douilles de guidage sur les lisses pour l'axe du tambour
- montant A

- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	surface d'appui tambour de câble
type de rayonnage	rayonnage tambour de câble	surface de tablette	avec revêtement en plastique
rayonnage modulaire	système à visser	surface de montant	avec revêtement en plastique
champ de rayonnage	rayonnage départ	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
matériau	acier	couleur de la tablette	orangé rouge // RAL2001
hauteur	4900 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
largeur	900 mm	exécution couleur	RAL5010 bleu gentiane/RAL2001 orangé rouge
profondeur	1100 mm	volume de livraison	sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
charge maxi par élément	3000 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	certification	GS // label de qualité RAL
équipement des tablettes / nivea	lisses avec douilles de guidage	garantie	5 années
équipement rayonnage	montant A	Poids	127,896 kg

Accessoires

183764		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
226849		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226853		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226979		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

226982		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage
226985		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage
226989		surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, pour une charge max. par tabl. de 750 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
227961		protection anti-collision rayonnage, élément : planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc