

## Hanselifter transpalette



force 2000 kg, fourche longueur x largeur 700 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche simple avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 80 x 94 mm



**Numéro d'article: 507343**

## Hanselifter Transpalette

### Force 2000 kg

transpalette


- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 700 x 160 mm
- largeur de portée 520 mm
- fourches avec marquage pour positionnement transversal des palettes et roulettes grimpeuses
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 50 x 180 mm
- galets de fourche simple avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 80 x 94 mm
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 205 °
- descente automatique réglable
- système hydraulique avec protection contre les surcharges
- pistons en acier, chromé dur et poncé
- longueur 1075 mm

- poids 61 kg






## Détails techniques

|                                  |                    |                                  |  |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| appareil de levage               | chariot de levage  | diamètre des roulettes pivotante | 180 mm   |
| type de chariot de levage        | transpalette       | largeur des roulettes pivotantes | 50 mm  |
| charge                           | 2000 kg            | longueur                         | 1075 mm  |
| longueur de fourche              | 700 mm             | braquage                         | 205 °  |
| largeur dents de fourche         | 160 mm             | équipement fourche               | marquage pour positionnement transversal, roulettes grimpeuses |
| largeur de portée                | 520 mm             | course rapide                    | non  |
| commande de levage               | manuel/hydraulique | équipement hydraulique           | protection contre les surcharges                               |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel             | fonction d'abaissement           | descente automatique réglable                                  |
| hauteur de levage (min.)         | 85 mm              | timon                            | fonctions levée-neutre-descente                                |
| hauteur de levage (max.)         | 200 mm             | matériau                         | acier  |
| Matériau roulettes pivotantes/ga | PU/PU              | surface de fourches              | finition peinture époxy  |
| matériau de roulettes pivotantes | polyuréthane       | couleur des fourches             | bleu // RAL 5012   |
| matériau galets de fourche       | polyuréthane       | couleur du timon                 | noir   |
| galets de fourche                | simple             | matériau des pistons             | acier  |
| Diamètre de galets de fourche    | 94 mm              | surface des pistons              | chromé dur et poncé  |
| Largeur de galet de fourche      | 80 mm              | Poids                            | 61 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149500 |  | Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite   |
| 149500 |  | Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène   |
| 217180 |  | palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein                   |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 221284 |  | gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique   |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9  |
| 227875 |  | chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge   |
| 407817 |  | bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 626475 |  | caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein |