

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 170 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 180 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 714029

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 170 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 180 x 45 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur totale	218 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	58 mm
modèle	roulette fixe	trou de moyeu	20 mm

charge	170 kg	largeur de roue	45 mm
pneumatique	caoutchouc plein	propriété surface de roulement	non tachant
Ø de roue	180 mm	longueur de plaque	138 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	109 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	105x75/80 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	11 mm
élément de fixation	panneau	surface de jante	galvanisé
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	2,32 kg
pare-fils	oui		

Accessoires

714084



roue, force 170 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 180 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés