



[www.trotec24.com](http://www.trotec24.com)

Technische Daten		TTK 175 S	Ausstattung und Funktionen	
Artikel-Nr.		1.120.000.157	Kompressor	
Typ		Luftentfeuchter	Rotationskompressor	
Entfeuchtungsleistung 30 °C / 80 % rH		40 l / 24 h	Abtauautomatik	
Entfeuchtungsleistung 27 °C / 60 % rH		26,4 l / 24 h	Heißgas	
Luftmenge		300 m³/h	Hygrost	
Arbeitsbereich		5-32 °C	Anzeige Behälter voll	
Temperatur		32-100 %	Überfüllschutz	
Feuchtigkeit		35 kg	ja	
Spannung		230 V	Luftfilter	
Frequenz		50 Hz	auswaschbar	
Leistungsaufnahme max.		750 W	Raumluftfilter	
Wasserbehälter		6 Liter	ja	
Schallpegel		52 dB (A)	Ionisator	
Abmessungen		500 mm	Steuerung	
Breite		645 mm	elektrisch	
Höhe		445 mm	Ausblasrichtung	
Tiefe		35 kg	fest	
Gewicht		- kg	Betriebsstundenzähler	
Nettogewicht		- kg	ja	
Bruttogewicht		- mm	Stromverbrauchszähler	
Verpackungsgröße		- mm	ja	
Breite		- mm	Gehäuseart	
Höhe		- mm	Metall	
Tiefe		- mm	Ventilator	
		- mm	einstufig	
		- mm	Timer-Funktion	
		- mm	nein	
		- mm	Mobilität	
		- mm	Tragegriff(e)	
		- mm	Höhenverstellbarer Griff	
		- mm	Rollen	
		- mm	nichtabfärbende	
		- mm	Vollgummireifen	
		- mm	Extras	
		- mm	Kondensatpumpenkit	
		- mm	stapelbar	
		- mm	Kombizähler, Schutzhaube	