



Product data sheet

Art nr.: 2503B Duwbeugelwagen met laadvlakk van staalplaat

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van staalplaat gelijkliggend met frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1325
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	990
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	42
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976525037