



Product data sheet

Art nr.: 2750/7016 Lichte tafelwagen "GREY EDITION"

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 3 Etages van houten plaat, toplaag middengrijs, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	200, 510, 820
Totale lengte (mm)	986
Totale breedte (mm)	511
Totale hoogte (mm)	1039
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	35
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976327501