



# Product data sheet

Art nr.: 2863 Bakwagen met wanden van staalplaat

**Transportmiddelen**



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van staalplaat, gepoedercoat. Profielstalen constructie. Wanden en deksel van staalplaat, ingelast, gepoedercoat. Ééndelige deksel, opklapbaar door gasdrukveren. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Nuttige hoogte: 816 mm.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	806
<b>Totale lengte (mm)</b>	1350
<b>Totale breedte (mm)</b>	830
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1113
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	Stahlblech
<b>Gewicht (kg)</b>	110
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976028637