

Termékinformációk

00 21 20

"Vision24" Elektro szerszámkoffer



- 20 darab márkás szerszámmal felszerelve, részben VDE szerint bevizsgálva DIN EN 60900 alapján
- Max. hasznos teherbírás: 20 kg
- Térfogat: 24 liter
- Rugalmas megoldások a betétek egyéni igényeknek megfelelő elhelyezésével a 60 mm-es mélységű alsó tálcában, valamint hat nagyméretű szerszámzsebes fedőtáblával
- A stabil felnyíló ollók a szerszám önsúlyának ellenére is nyitva tartják a fedelet
- Erős, ergonomikus fogantyú, a helyére pattan 90°-os szögben
- Kivehető szerszámtábla 15 szerszámzsebbel az alap oldalán és hat szerszámzsebbel, valamint egy nyomógombos rögzítésű (400 mm szélességű) szorítórekesszel a fedél oldalán
- A koffer tartalmát két zárható acél billenőzár védi a lopástól
- Körbefutó dupla alumínium keret
- Strapabíró kivétel ABS anyagból, fekete
- Fedél és belső szerszámtartók szennyeződésmentes, PP anyagú kettős falú lapokból
- Külső méretek (Sz × Ma × Mé): 480 × 380 × 180 mm; belső méretek (Sz × Ma × Mé): 460 × 310 × 170 mm

Általános

Cikkszám	00 21 20
EAN	4003773052166
Súly	7.055 g
Méretek	400 x 176 x 372 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Con-Pearl ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH