

Termékinformációk

31 25 160

Markoló fogó (tűfogó)

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelő, hajlító és beszállító munkákhoz
- Különösen hosszú pófákkal: pófahossz 55,0 mm
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- 45° lesarkított pófák
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Altalános

Cikkszám	31 25 160
EAN	4003773016489
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	123 g
Méret	160 x 58 x 23 mm

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	7,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	1,8 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Fogófelület hossza (L4)	27,0 mm
Pofa hossza (L3)	55,0 mm
Fejszélesség (W3)	16,0 mm
Fej szöge	45 °

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk