

Information produit

83 30 010

Clé serre-tubes en S

DIN 5234

- Mâchoire effilée en forme de S
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Serrage sur trois points sur le tube, autobloquante
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 30 010
EAN	4003773014249
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	836 g
Dimensions	320 x 59 x 20 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Écartement	42 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 5/8 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	42 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.