

Termékinformációk

85 51 250 A

Rugószalag bilincsfogó



- QuickSet állítás: beállítás közvetlenül a munkadarabra tolással
- Használható szabvány, helytakarékos és huzalbilincsekhez, valamint rugószalagos gyűrköz, 70 mm-es névleges méretig
- Több mint 40 mm-es szorítási út
- Forgatható, univerzális megfogó betétek a bilincsek biztos megfogásához, minden helyzetben
- Terhelés alatt is forgatható markolatok
- Rendkívül jó karátétel, amivel a bilincsek egyszerűen, kisebb erőfeszítéssel, könnyen és biztonságosan nyithatók
- Keskeny fej, csekély fejszélesség, forgatható megfogó betétek: ideális szerszám szűkös helyeken végzett munkákhoz
- Kiegészítő funkció: tömlők kíméletes leoldása a fogazott fogópofának köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Cikkszám | 85 51 250 A |
| EAN | 4003773077329 |
| Fogó | szürkére foszfátzott |
| Fogantyúk | csúszásgátló műanyaggal bevonva |
| Súly | 345 g |
| Méret | 250 x 50 x 20 mm |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|------------------|--------------|
| Kapacitás | Ø max. 70 mm |
| beállító helyzet | 25 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



