

## Productinformatie

# 97 52 36

## KNIPEX PreciForce®

### Krimptang

- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



Algemeen	
Artikel-nr.	97 52 36
EAN	4003773051893
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	487 g
Afmetingen	220 x 63 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Toepassing	geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders + stootverbinders
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



97 52 36