

Termékinformációk

99 00 300

Betonszerelő fogó

(rabitzfogó)

DIN ISO 9242



- A tekercsről lefejtett kötöző drót sodrásához és vágásához egyetlen munkamenetben: gyors, megbízható és kedvező árú
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	99 00 300
EAN	4003773014409
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Súly	510 g
Méretek	300 x 49 x 25 mm
Szabvány	DIN ISO 9242

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,1 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,8 mm
Vágási hossz mm	25,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



