

## fetra handtrekwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 795 x 445 mm,  
platform van hout, opbouw  
Balustrade, constructie van staal  
(gelast) met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 2 wielen, met lucht-  
banden op plaatstaal-velg



**fetra**  
Transportgeräte



Artikelnummer: 118674

## fetra Handtrekwagen

### Draagvermogen 200 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 795 x 445 mm
- platform van hout
- opbouw Balustrade
- dissel vastgeschroefd
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 wielen
- met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielnaaf met wiellager
- wielstand parallel
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	dissel	geschroefd
type wagen	handtrekwagen	Laadvlak L x B	795 x 445 mm
draagvermogen	200 kg	euronorm	nee

constructies	Balustrade	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	795 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
breedte laadvlak	445 mm	banden	lucht
materiaal platform	hout	materiaal velg	plaatstaal
materiaal onderstel	staal	wiellager	wiellager
oppervlak onderstel	m. poedercoating	wielstand	parallel
kleur	briljantblauw // RAL5007	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	18 kg
stuurstang	ja		