

## fetra chariot caisse

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable, châssis galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL5007 bleu brillant/nature, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118763



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot caisse

### Force 600 kg

chariot caisse

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable
- châssis galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL5007 bleu brillant/nature
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

nombre/type de roulettes

2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

type de chariot	chariot caisse	pneumatique	TPE
matériau	acier	Diamètre de roue	200 mm
matériau de finition	soudé	roulement	roulement rainuré à billes
charge	600 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1000 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur de plateau	700 mm	surface	galvanisé // finition peinture époxy
hauteur	1070 mm	couleur	bleu brillant/nature // RAL5007/nature
norme européenne	non	exécution couleur	galvanisé
rehausses	4 paroi (paroi pleine)	norme	EN 1757-3 (frein)
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	garantie	10 années
poignée	1 pièce	Poids	68 kg
couvercle	non		

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal