

stellingopvangbak

opvangvolume 240 l, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 139942

Stellingbak

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 240 l
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








Technische details

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak | opvangbak uitrusting | rooster |
| type opvangbak | stellingopvangbak | materiaal rooster | staal |
| opslagplaats | onderdak | oppervlak rooster | verzinkt |
| opvangvolume | 240 l | onderbouw | vorkslaffen |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | onderrijdbaar | ja |
| bouwwijze (toelating) | model van de opvangbak | onderrijdhoogte | 100 mm |

| | | | |
|-----------|----------------------|------------------|---------------------|
| | ambtelijk toegelaten | | |
| breedte | 2150 mm | stapelbaar | nee |
| diepte | 1300 mm | verrijdbaar | nee |
| materiaal | staal | kleur uitvoering | vuurrood // RAL3000 |
| oppervlak | gelakt | gewicht | 163 kg |
| kleur | vuurrood // RAL3000 | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 221341 |  | chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |