

Helge Nyberg

gaaswagen

Serie 100

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), draadgaasbodem, laadvlak lengte x breedte 750 x 450 mm, frame met corrosiebeschermende zinklaag, wielen met rubber-banden



HelgeNyberg AB

Artikelnummer: 146167

Helge Nyberg Gaaswagen Serie 100

Draagvermogen 200 kg

gaaswagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s), draadgaasbodem
- laadvlak lengte x breedte 750 x 450 mm
- hoogte x lengte x breedte 1120 x 930 x 460 mm
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- frame met corrosiebeschermende zinklaag
- stalen buisconstructie, gelast
- wiel Ø 125 mm
- wielen met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

Technische details

| | | | |
|------------------|----------------|---------------------|---------------|
| transporttoestel | transportwagen | lengte | 930 mm |
| type wagen | gaaswagen | breedte | 460 mm |
| lengte laadvlak | 750 mm | etage-inrichting | recht |
| breedte laadvlak | 450 mm | wielen aantal/soort | 4 zwenkwielen |
| hoogte | 1120 mm | banden | rubber |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| etages aantal | 3 stuks | wiel-ø | 125 mm |
| draagvermogen | 200 kg | wiellager | kogellager |
| draagvermogen etage | 100 kg | elektrisch geleidend | nee |
| etagetype | draadgaasbodem | schuifbeugel | 1 stuks |
| constructies | 2 kopwanden (draadrooster) | wielstand | rechthoekig |
| materiaal | stalen buis | oppervlak | verzinkt |
| materiaal verwerking | gelast | gewicht | 24 kg |