

## Rollcart etagewagen

draagvermogen 600 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 740 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158150



## Rollcart Etagewagen

### Draagvermogen 600 kg

etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 740 mm
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 1400 x 800 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 3 wanden (draadgaas)
- legborden uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager




- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

|                      |                      |                     |                          |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel     | transportwagen       | etage-inrichting    | recht                    |
| type wagen           | etagewagen           | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| constructies         | 3 wanden (draadgaas) | banden              | TPE                      |
| lengte laadvlak      | 1200 mm              | diameter wiel       | 200 mm                   |
| breedte laadvlak     | 740 mm               | wiellager           | groefkogellager          |
| hoogte               | 1880 mm              | wieluitrusting      | zwenkwielen met rem      |
| etages aantal        | 4 stuks              | materiaal behuizing | staal                    |
| draagvermogen        | 600 kg               | in-/uitklapbaar     | nee                      |
| materiaal etage(s)   | hout                 | wielstand           | rechthoekig              |
| etage(s) functie     | uitneembaar          | oppervlak           | m. poedercoating         |
| materiaal            | staal/hout           | kleur               | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal verwerking | gelast               | norm                | EN 1757-3 (rem)          |
| lengte               | 1400 mm              | duwbeugel aantal    | 1 stuks                  |
| breedte              | 800 mm               | gewicht             | 93 kg                    |
| euronorm             | nee                  |                     |                          |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158153 |  | inlegbodem voor etagewagen, lengte x breedte 1175 x 790 mm, met houder, van MDF in decor beuken   |
| 158408 |   | 4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |