

Rollcart vatenonderwagen

laadvlak Ø 610 mm, laadhoogte 140 mm, capaciteit 1 x 200 liter vat, platform open, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem



Artikelnummer: 158290

Rollcart Vatenroller

voor 200-liter-vaten

vatenonderwagen

- laadvlak Ø 610 mm
- laadhoogte 140 mm
- capaciteit 1 x 200 liter vat
- platform open
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- met polyamide-banden op polyamide-velg
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	vatenonderwagen	banden	polyamide
euronorm	nee	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
laadhoogte	140 mm	materiaal velg	polyamide
diameter laadvlak	610 mm	hoogte	168 mm
capaciteit	1 x 200 liter vat	oppervlak	m. poedercoating
platform constructie	open	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	gewicht	7 kg
stuurstang	nee		