

Rollcart Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor 2x10 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 158295



ROLLCART
TRANSPORTSOLUTIES

Rollcart Flessenkar

Draagvermogen 100 kg

Flessenkar

- draagvermogen 100 kg
- voor 2x10 l fles
- hoogte x breedte 1050 x 530 mm
- passend voor flessen met Ø 140 mm
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- wielen met TPE-banden
- wiel Ø 200 mm



Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal velg	kunststof
type kar	Flessenkar	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	100 kg	veiligheidsgreep	nee
capaciteit	2x10 l	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	140 mm	hoogte	1050 mm
materiaal	staal	breedte	530 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	370 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	gewicht	10 kg