

VARIOfit tafelwagen

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met rubber-banden

Artikelnummer: 221827



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tafelwagens

veel ruimte voor opslag en transport

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- met 3 houten legborden, staande beugel
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 1 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwieken met EasySTOP
- wiel Ø 125 mm

- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	250 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	985 mm	uitrichting duwbeugel	hoog
breedte laadvlak	590 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	3 stuks	wielen aantal/soort	1 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal etage(s)	hout	banden	rubber
draagvermogen etage	80 kg	wiel-ø	125 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	kogellager
etage-inrichting	recht	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
wagen uitrusting	3 houten legborden, staande beugel	wielstand	rechthoekig
hoogte	1010 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
euronorm	nee	gewicht	45 kg

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg

