

## bot


### table de travail

#### verso

hauteur x largeur x profondeur 965 x 1050 x 550 mm, plateau de table en acier, avec revêtement, équipement : 7 tiroirs, 1 armoire, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 4 roul.



Numéro d'article: 233281



#### table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 965 x 1050 x 550 mm
- plateau de table en acier, avec revêtement
- équipement : 7 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 7 tiroirs
- à droite 1 armoire
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- Avec porte à battants
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en










RAL5010 bleu gentiane


- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques





|                              |                      |                          |                            |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| type de meuble               | table                | surface de plaque        | a. revêtement              |
| type de table                | table de travail     | équipement panneau       | rebord, tapis antidérapant |
| hauteur                      | 965 mm               | matériau de châssis      | acier                      |
| largeur                      | 1050 mm              | surface de châssis       | finition peinture époxy    |
| profondeur                   | 550 mm               | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035      |
| hauteur réglable             | non                  | surface de face avant    | finition peinture époxy    |
| équipement établi            | 7 tiroirs, 1 armoire | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010   |
| soubassements à gauche       | 7 tiroirs            | matériau de finition     | soudé                      |
| soubassements à droite       | 1 armoire            | nombre de portes         | 1 pièce                    |
| nombre de tiroirs            | 7 pièce              | type de porte            | porte à battants           |
| nombre x hauteur tiroirs     |                      | roulant                  | oui                        |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg                | nombre/type de roulettes | 4 roul.                    |
| extension tiroir             | 100 %                | Ø de roue                | 125 mm                     |
| blocage d'extension          | blocage d'extension  | Poids                    | 89,421 kg                  |
| matériau de plaque           | acier                |                          |                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233000 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 233002 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233004 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233013 |  | séparateur à compartiments, hauteur x largeur x profondeur 100 x 235 x 310 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233016 |  | couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir  |
| 233074 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 233079 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233449 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair |
|--------|---|--|

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert   |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal  |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural  |
| 230322 |  | tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes |