

rail de chargement

longueur x largeur 2500 x 300 mm,
force 325 kg, en aluminium

Numéro d'article: 242531



Rampe de chargement






rail de chargement

- longueur x largeur 2500 x 300 mm
- force 325 kg
- avec protection anti-glissement
- en aluminium
- surface de roulement perforé
- avec label de sécurité GS

Détails techniques

équipement du poste de travail	moyen de chargement	équipement aide au chargement	avec protection anti-glissement
type d'aide au chargement	rail de chargement	matériau	aluminium
longueur	2500 mm	surface de roulement	perforé
largeur	300 mm	certification	GS
charge	325 kg	Poids	14 kg

Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
202880		diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
400932		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières