

## Cascao Roue encastrable



force 100 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 125 mm, moyeu avec  
palier lisse, jante en polypropylène

Mindestbestellmenge = 2 pièce

**Numéro d'article: 243140**



### Roue encastrable

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	TPE	Poids	0,24 kg
Diamètre de roue	125 mm		

