

Scangrip lampe frontale I MATCH 3


Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact, angle de rayonnement 120 °, avec batterie



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 254577



lampe frontale

- Convient pour entreprises de peinture et d'aménagement intérieur et ateliers
- idéal pour tous les travaux de traitement
- hauteur x longueur x largeur 50 x 100 x 38 mm
- Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée
- avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
- durée d'éclairage 15 h
- angle de rayonnement 120 °
- Avec variateur de 10 à 100 %, 5 températures de couleur réglables
- durée de charge 3,5 h
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	capacité de batterie	1,6 Ah
type de lampe	lampe frontale	Durée de charge	3,5 h
convient pour (secteurs)	entreprises de peinture/d'aménagement intérieur	équipement lampe	serre-tête réglable, capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
convient pour (application)	Travaux de traitement	fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %, 5 températures de couleur réglables
type d'ampoule	DEL COB	longueur	100 mm
Durée d'éclairage	15 h	hauteur	50 mm
flux lumineux	25-250	largeur	38 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	120 °	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
alimentation	batterie	garantie	3 années
type de batterie	lithium-ions	Poids	0,28 kg

Cela s'adapte aussi ...

254576



Lampe de travail, Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, avec lentille en verre résistante aux solvants, clip de fixation, angle de rayonnement 75 °, avec batterie

254579



projecteur manuel, Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, avec Poignée de transport et 2 aimants intégrés, angle de rayonnement 100 °, avec batterie