

éta bli

hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec vernis protecteur, force 500 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 6 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 272388



éta bli






- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec vernis protecteur
- épaisseur de panneau 50 mm
- force 500 kg
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- équipement : 6 tiroirs
- hauteur des tiroirs 1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 450 x 610 mm
- force par tiroir 60 kg
- tiroirs roul. à rouleaux, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- avec poignée barre sur toute la largeur




- avec bande inscriptible avec bande de papier et film
- structure en tube d'acier carré (50 x 50 mm), soudé de manière stable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré démonté en composants préfabriqués pour montage par le client

Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	roul. à rouleaux
type de table	établi	blocage d'extension	oui
forme de châssis	piètement 4 pieds	verrouillable	oui
hauteur	850 mm	poignée	poignée barre sur toute la largeur
largeur	1500 mm	champ d'inscription	Bande inscriptible
profondeur	750 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
épaisseur de panneau	50 mm	surface de plaque	vernis
charge	500 kg	matériau de châssis	acier
hauteur réglable	non	surface de châssis	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	couleur du châssis	gris anthracite // RAL7016
équipement établi	6 tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre de tiroirs	6 pièce	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
nombre x hauteur tiroirs	1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	matériau de finition	soudé
largeur utile du tiroir	450 mm	roulant	non
profondeur utile du tiroir	610 mm	livraison	démonté en composants préfabriqués pour montage par le client
capacité de charge de tiroir	60 kg	Poids	119 kg
extension tiroir	90 %		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
235352		couteau universel, hauteur de lame 18 mm, en argent, avec avancée à arrêt automatique
235919		balance de table, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm, plage de pesage entre 8 et 15 kg, Lisibilité par incréments de 1 g

236343		film à bulles, livraison sous forme de rouleau, perforée tous les 500 mm, roulettes longueur x largeur 50 m x 500 mm, en LDPE, 2 couches, en transparent
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm
565665		Stylos à pointe en fibre pour plaquette de contrôle, Trait fin, en noir