


## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 345443



## Bauer Kiepbak voor spaanders

### laag model

kiepbak


- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 121 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloffen 12 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag







## Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorksloten	60 mm
inhoud	0,3 m <sup>3</sup>	breedte vorksloten	200 mm
hoogte	580 mm	afstand vorkkokers	12 mm
lengte	1440 mm	inrijdbreedte	12 mm
breedte	680 mm	kraan	ja
draagvermogen	750 kg	stapelbaar	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	nestbaar	nee
materiaal	plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	121 kg
onderbouw	vorksloten		

## Gerelateerde Producten

518144		wielenstet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs