

RAPIDLIFT elektrische materiaalheffer

draagvermogen 100 kg, platform
lengte x breedte 600 x 470 mm,
hefhoogte 1700 mm / verlaagde
hoogte 130 mm

Artikelnummer: 507456

RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Elektrische materiaalheffer

Draagvermogen 100 kg

elektrische materiaalheffer





- draagvermogen 100 kg
- platform lengte x breedte 600 x 470 mm
- hefhoogte 1700 mm / verlaagde hoogte 130 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw
- bediening heffing elektrisch
- met batterij 24V/12 Ah
- hoogte x lengte x breedte 1990 x 870 x 600 mm
- gewicht 68 kg
- conform EN 1757

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal platform	kunststof
hefwagentype	lifter	hoogte	1990 mm
draagvermogen	100 kg	breedte	600 mm
breedte platform	470 mm	lengte	870 mm
lengte platform	600 mm	spanningsverzorging	batterij 24V/12 Ah
hefhoogte (max.)	1700 mm	oppervlak	m. poedercoating

hefhoogte (min.)	130 mm	kleur	verkeersblauw // RAL5017
bediening heffing	elektrisch	norm	EN 1757
bediening wielonderstel	handmatig	gewicht	68 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

521526		handafrroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afrroller van metaal in rood
527610		Stapelbare opbergbox, hoogte x lengte x breedte 260 x 500 x 400 mm, inhoud 36 l, van polypropyleen in transparant, Wanden gesloten, bodem gesloten, stolpdeksel
551446		golfkartonnen vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 440 x 340 x 474 mm, Voor pakketten tot 40 kg
552835		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 49 µm, in bruin