

Kappes werkplaatskast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 0 niveaus met Stalen bodem, 9 lade(n), met werkbankblad, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 522530

RasterPlan

KAPPES



Kappes Ladekast RasterPlan®

met geperforeerde deuren

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren met systeemperforatie
- dubbelwandige deuren
- 0 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- 9 lade(n)
- laden hoogte 9x100 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- ladegeleider 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met beletteringslijst en transparante afdekking







- achterwand met systeemperforatie en sleuven
- met werkbankblad
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	1000 mm	onderbouw	sokkel
diepte	600 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	lades	hoogteverstelraster lade	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	0 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	80 kg	werkbankblad	ja
laden aantal	9 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	9x100 mm	achterwand	met systeemperforatie en sleuven
fronthoogte 100 mm	9 stuks	uittrekrails	telescooprail
draagvermogen lade	110 kg	uittrekbaar	100 %
uittrekbare lade	100 %	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	199 kg

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood

