

## Kappes systeemkast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1100 x 1000 x 600 mm, 16 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522644

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Zwaarlastkast RasterPlan® met scheidingswand

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1100 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- draagvermogen per niveau 80 kg
- 16 lade(n)
- laden hoogte 16x125 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- ladegeleider 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- uitrusting: lades
- met scheidingswand
- links 8 laden




- rechts 8 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details




meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type kast	systeemkast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	dubbele vleugel deur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1100 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	1000 mm	onderbouw	sokkel
diepte	600 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	lades	materiaal verwerking	gelast
kast links uitrusting	8 laden	hoogteverstelraster lade	25 mm
kast rechts uitrusting	8 laden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	0 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	80 kg	scheidingswand	ja
laden aantal	16 stuks	uittrekrails	telescooprail
laden aantal x hoogte	16x125 mm	uittrekbare lade	100 %
draagvermogen lade	110 kg	greep	draaigreep
fronthoogte 125 mm	16 stuks	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	193 kg

## Gerelateerde Producten

522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555	·	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556	·	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557	·	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558	·	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559	·	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560	·	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564	·	uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621	·	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622	·	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522677	·	Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

522686		indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522687		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522688		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw